




11357003

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer K.5 Alu

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Drehknopf
-----------------------	-----------

Werkstoff

Farbe	Aluminium
RAL Nummer	9006
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	Eloxiert

Abmessungen

Höhe	55 mm
Breite	71 mm
Tiefe	20 mm
Achsdurchmesser	4 mm

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass	Nein
------------------------------	------

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Verwendbar in höheren IP-Klassen	IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Texte

Aufdruck	Zentralstück ohne Aufdruck
Montageart	Für Schraubbefestigung

Geeignet für

K.x	
-----	--

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja