



11357003

Centrální díl pro otočný stmívač/potenciometr, K.5, Alu elox

Technické vlastnosti

Architektura

Řídicí/ovládací prvek Otočný

Materiál

Barva Hliník

Kód RAL 9006

Povrchová úprava Matná

Materiál Hliník

Povrch Eloxovaný

Rozměry

Výška 55 mm

Šířka 71 mm

Hloubka 20 mm

Konektivita

Druh montáže Upevnění šrouby

Vybavení

Monitorovací okno / světelný výstup Ne

Příslušenství

Popisové pole Ne

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Použitelné ve vyšší třídě IP IP44 v kombinaci s těsnicí sadou

Texty

Potisk Centrální deska bez potisku

Způsob montáže Pro přišroubování

Udržitelnost

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano