



HW4E325FB

Luftbrytare (ACB) HW4 66kA 2500A 3P fast, för sentinel TU

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	2500 A
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 400 V AC IEC 60947-2	66 kA
Driftbrytförmåga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-2	66 kA
Driftbrytförmåga Ics under 400 V AC enligt IEC 60947-2	66 kA

Uthållighet

Mekanisk livslängd (omkopplingar)	20000
-----------------------------------	-------

Spänning

Nominell isolationsspänning Ui	1000 V
Nominell impulsskyddsspänning Uimp	12000 V
Matarspänning	AC

Resistans

Inre resistans	7 $\mu\Omega$
----------------	---------------

Arkitektur

Antal poler	3
Enhetens konstruktionstyp	Fast

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja