



BR651303H9016

Außeneck einstellbar zu BR/H/N/A/S 68x130mm Oberteil 80mm hfr verkehrsweiß

#### Technische Eigenschaften

##### Abmessungen

|        |        |
|--------|--------|
| Höhe   | 68 mm  |
| Breite | 130 mm |
| Maß a  | 37 mm  |

##### Zubehör

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Art des Zubehörs | Haubenformteil |
|------------------|----------------|

##### Konfiguration

|                    |    |
|--------------------|----|
| Schnittkaschierend | Ja |
|--------------------|----|

##### Einstellungen

|               |         |
|---------------|---------|
| Winkelbereich | 85 - 95 |
|---------------|---------|

##### Installation, Montage

|              |      |
|--------------|------|
| Bodenlochung | Nein |
|--------------|------|

##### Werkstoff

|            |              |
|------------|--------------|
| Werkstoff  | PC-ABS       |
| Oberfläche | Unbehandelt  |
| Farbe      | Verkehrsweiß |
| RAL Nummer | 9016         |

##### Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK              | IK07 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP40 |

##### Ausstattung

|                 |      |
|-----------------|------|
| Mit Schutzfolie | Nein |
|-----------------|------|

##### Geeignet für

BR 65 x 130 / BRA 65x130 / BRH 65x130 / BRN 65 x 130 / BRS 65 x 130

##### Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |

#### Abbildungen | Zeichnungen

