



ZAW132MW8

Wandler- und Messschrank, universN, bis 250 A, TN-S/TN-C Netz, Stw. München

Technische Eigenschaften

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	3-Punkt Schloss

Abmessungen

Höhe	1355 mm
Breite	1110 mm
Tiefe	315 mm

Konnektivität

Montageart	Anreihbar
------------	-----------

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Ja
----------------------------	----

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
---------------------	---

Werkstoff

RAL Nummer	7035
------------	------

Ausstattung

Öffnungswinkel	0 - 120
----------------	---------

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U _e	400 - 400 V
Isolationsspannung U _i	600 V
Stoßspannungsfestigkeit U _{imp}	6000 V
Versorgungsspannungsart	AC

Elektrischer Strom

Nennstrom	200 A
-----------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Ausstattung

Anzahl Zählerplätze <=63 A	1
----------------------------	---

Konnektivität

Anschlussart	Direktanschluss
--------------	-----------------

Netzform

Netzform	TN-C
----------	------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----