



WH11180500B

basico ENC: S2/1p/rotatif//0-1-0-2/ + pl.d.fixat. + disque frontal Blanc

### Caractéristiques techniques

#### Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

#### Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

#### Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

#### Matière

Couleur	Blanc
---------	-------

Code RAL

9010

Finition

Brillant

Matière

Duroplast

Traitement de surface

Non traité

#### Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Elément de base avec plaque de recouvrement centrale
--	--

#### Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

#### Dimensions

Dimensions	77 x 77 mm
------------	------------

Profondeur de montage

25 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

49 mm

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Résistance aux chocs IK

IK02

#### Architecture

Type d'organe de commande	Rotatif
---------------------------	---------

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	25 A
-------------------------	------

#### Textes

Type de raccordement	Avec bornes à vis
----------------------	-------------------

Éclairage

Sans éclairage (non éclairable)

Type de commutation

Schéma commutateur 2/1-pôle, 0-1-0-2

#### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----