



WS020



**Poussoir Systo 1F 10A 2 modules Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Architecture**

Type d'organe de commande	Poussoir simple
---------------------------	-----------------

**Matière**

Couleur	Blanc pur
Finition	Mat
Matériau	Polycarbonate (PC)
Face arrière interne	Mat

**Dimensions**

Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	33 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches	1
Type de bouton poussoir	Poussoir simple

**Connectivité**

Type de raccordement	QuickConnect
----------------------	--------------

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP31D
Résistance aux chocs IK	IK07

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

**Textes**

Impression	Sans inscription
------------	------------------

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui