



WS022



Systo dubbelpolige pulsdrucker 1 maak + 1 verbreek, 1-voudig, wit

Technische eigenschappen

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Uitvoering

Bedieningselement	Enkele drukknop
-------------------	-----------------

Materiaal

Kleur	Helderwit
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Polycarbonaat (PC)
Achterzijde intern	Mat

Afmetingen

Hoogte	45 mm
Breedte	45 mm
Diepte	33 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm

Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
Type drukknop	Enkele drukknop

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	quickconnect
---------------	--------------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP31D
Slagvastheid IK	IK07

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 35 °C
---------------------	-------------

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja