



WS022



systo 2M Botão inver. NA+NF 10A, branco

Características técnicas

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Arquitetura

Tipo de orgão de comando	Botão de pressão simples
--------------------------	--------------------------

Materiais

Cor	Branco puro
Acabamento	Mate
Material	Policarbonato (PC)
Parte posterior interna	Mate

Dimensões

Altura	45 mm
Largura	45 mm
Profundidade	33 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	40 mm

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang)	1
Tipo de botão de pressão	Botão de presssimples

Conectividade

Tipo de ligações	QuickConnect
------------------	--------------

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP31D
Resistência ao impactos IK	IK07

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 35 °C
------------------------------	-------------

Textos

Impressão	Sem gravação
-----------	--------------

Sustentabilidade

Livre de halógenio	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim