



WS023



systo Łącznik klawiszowy przyciskowy zwierzno/rozwierny 10AX / 250V a.c. 2M biały

Właściwości techniczne

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Przycisk pojedynczy
-----------------------------	---------------------

Materiały

Kolor	Czysta biel
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Poliwęglan (PC)
Wewnętrzna tylna strona	Mat

Wymiary

Wysokość	45 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	33 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe	40 mm

Elementy sterujące i wskaźniki

Sygnalizator optyczny	Jako akcesorium
Liczba przycisków	1
Typ przycisku	Przycisk pojedynczy

Łączność

Typ połączenia	quickconnect
----------------	--------------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP31D
Odporność na uderzenie IK	IK07

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10 - 35 °C
-------------------------	-------------

Dodatkowe informacje

Nadruk	Bez nadruku
--------	-------------

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak