Produktdatenblatt
47461404



47461404

Steckdose SCHUKO m. Klappdeckel, Beschriftungsfeld u erh.BS S.1/B.3/B.7 alu matt

Technische Eigenschaften

Spannung	
Nennspannung	250 V
Elektrischer Strom	
Nennstrom	16 A
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Werkstoff	
Farbe	Aluminium
RAL Nummer	9006
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt Lackiert
Abmessungen	
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Anzahl Einheiten	1
Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm
Einbautiefe	32 mm
Anschluss	
Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme
Installation, Montage	
Montage auf	Unterputz
Konnektivität	
Anschlussart	Steckanschluss
Montageart	Schraubbefestigung Krallenbefestigung
Ausstattung	
Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein
Zubehör	
Mit Beschriftungsfeld	Ja
Abdeckung, Tür	
Deckelausführung	Selbstschließender Klappdeckel
Kapazität	
Anzahl Module	1
Sicherheit	
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Stoßfestigkeit IK	IK05
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Funktionen	
Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Texte

Aufdruck	Mit Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte
Anschlussart	Mit Steckklemme
Beschriftung	Mit Beschriftungsfeld

Geeignet für

S.x/B.x

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja