



VU36NK

**Mauerkasten, volta, UPV, 3x12PLE**

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

**Ausstattung**

Anzahl der Schienen	3
Anzahl Reihen	3
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein

**Kapazität**

Anzahl Module	36
---------------	----

**Funktionen**

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

**Abmessungen**

Höhe	609 mm
Breite	330 mm
Tiefe	94,50 mm
Einbauhöhe	615 mm
Einbaubreite	314 mm
Einbautiefe	90 mm
Breite in Teilungseinheiten	12

**Konnektivität**

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

**Werkstoff**

Werkstoff	Kunststoff
RAL Nummer	7035
Farbe	Lichtgrau

**Ausstattung**

Mit Erdungsklemmenblock	Nein
Mit Montageplatte	Nein

**Sicherheit**

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK07
Glühdrahttest	650 °C

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja