



VU36NK

Boîtier mural, Volta, UPV, 3x12MOD

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Équipement

Nombre de rails	3
Nombre rangées	3
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non

Capacité

Nombre de modules	36
-------------------	----

Fonctions

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

Dimensions

Hauteur	609 mm
Largeur	330 mm
Profondeur	94.50 mm
Hauteur d'encastrement	615 mm
Largeur de montage	314 mm
Profondeur de montage	90 mm
Nombre d'unités de largeur	12

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Matière

Matière	Plastique
Code RAL	7035
Couleur	Gris clair

Équipement

Borne de mise à la terre	Non
Plaque de montage incluse	Non

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
GWT tenue au fil incandescent	650 °C

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui