



VU36NK

Mauerkasten, volta, UPV, 3x12PLE

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	3
Anzahl Reihen	3
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein

Kapazität

Anzahl Module	36
---------------	----

Funktionen

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

Abmessungen

Höhe	609 mm
Breite	330 mm
Tiefe	94,50 mm
Einbauhöhe	615 mm
Einbaubreite	314 mm
Einbautiefe	90 mm
Breite in Teilungseinheiten	12

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff
RAL Nummer	7035
Farbe	Lichtgrau

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock	Nein
Mit Montageplatte	Nein

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK07
Glühdrahttest	650 °C

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja