



VU36NK

Vana rozvaděče volta pro zapuštění, VU36

Technické vlastnosti

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Vybavení

Počet lišt	3
Počet řad v rozvaděči	3
Zámek	Ne
Má neutrální svorkovnici	Ne

Kapacita

Počet modulů	36
--------------	----

Funkce

Se vstupy potrubí	Ano
-------------------	-----

Rozměry

Výška	609 mm
Šířka	330 mm
Hloubka	94,50 mm
Vestavěná výška	615 mm
Vestavěná šířka	314 mm
Vestavěná hloubka	90 mm
Počet jednotek šířky	12

Konektivita

Druh montáže	Upevnění šrouby
--------------	-----------------

Materiál

Materiál	Umělá hmota
Kód RAL	7035
Barva	Světle šedá

Vybavení

Má uzemňovací svorkovnici	Ne
Montážní deska	Ne

Bezpečnost

Třída izolace	Třída izolace II
Mechanická odolnost IK	IK07
Test žhavicím drátem	650 °C

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano