



VU36NK

Пустий корпус в/у для 3-рядного VOLTA

Технічні характеристики

Установлення, монтаж

Монтаж на	Внутрішня установка
-----------	---------------------

Обладнання

Кількість рейок	3
Кількість рядів щита	3
Із замком	Ні
Має нейтральну клемну колодку	Ні

Емність

Кількість модулів	36
-------------------	----

Функції

З вводами для трубопроводів	Так
-----------------------------	-----

Розміри

Висота	609 mm
Ширина	330 mm
Глибина	94,50 mm
Вбудована висота	615 mm
Вбудована ширина	314 mm
Вбудована глибина	90 mm
Кількість модулів за шириною	12

Підключення

Тип монтажу	Монтаж гвинтами
-------------	-----------------

Матеріали

Матеріал	Пластик
Код RAL	7035
Colour	Світло-сірий

Обладнання

Має клемну колодку для заземлення	Ні
Має монтажну пластину	Ні

Безпека

Клас захисту	Клас ізоляції II
Ударостійкість ІК	IK07
Випробування розжареним дротом	650 °C

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так