



VKG300C-F

3-groepen-uitbreidingsverdeler ALS 30 mA/HACO/direct +F, 1-fase

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

Uitvoering

Aantal polen 2

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik Nee

Funcities

Heeft beveiliging hoofdschakelaar Nee

Installatie, montage

Met buisvoer Ja

Configuratie

Aantal vlamboogfout-detectiecomponenten AFDD 0

Capaciteit

Aantal modulen 12

Spanning

Nominale spanning 230 - 230 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 40 A

Afmetingen

Diepte 89 mm

Inwendige diepte 79,60 mm

Hoogte 365 mm

Breedte 220 mm

Aantal breedte-eenheden 12

Dikte zijwand 2,50 mm

Deksel, deur

Vergrendelbaar Nee

Deur/deksel is transparant Nee

Materiaal

RAL-code 7035

Kleur Lichtgrijs

Materiaal Kunststof

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen 16

Aantal fasen 1

Leveringsomvang

Aantal aardlekschakelaars 1

Samenstelling

Aantal groepen 4

Aantal lichtgroepen 3

Aantal verdelerrijen 1

Met kWh-meter Nee

Aantal DIN-rails 1

Uitbreiding mogelijkheid Ja

Met beltransformator Nee

Met contactdoos Nee

Veiligheid

| | |
|--|---|
| Slagvastheid IK | IK05 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP30 |
| Beschermingsklasse | Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd) |
| | 0 |

Duurzaamheid

| | |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|