



B04622



Quadro in vetroresina oblò 425x325x180mm IP66 36M grigio Pedro VTR 02 OBLO'

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

Adatto per l'uso esterno	Si
Montaggio su	Montaggio a parete

Equipaggiamento

Numero di guide DIN	3
Numero di file	3
Con serratura	Si
Con morsettiera di neutro	No

Numero di moduli

Numero di moduli	36
------------------	----

Serie

Altezza	428,20 mm
Larghezza	325 mm
Profondità	178 mm

Porta / coperchio

Numero di porte del quadro elettrico	1
Numero di serrature	2

Serie

Numero di unità in larghezza	12
------------------------------	----

Porta / coperchio

Porta/frontale trasparente	Si
----------------------------	----

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Montaggio a parete
---------------------------------	--------------------

Materiali

Materiale	Poliestere rinforzato con fibra di vetro
Codice RAL	7035
Colore	Grigio

Equipaggiamento

Con morsettiera di terra	No
Con piastra di montaggio	No

Materiali

Resistente agli ultravioletti	Si
-------------------------------	----

Protezione

Classe protezione	Isolamento classe II
Resistenza agli urti IK	IK10
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP66
Tipo di bloccaggio	3 lati 7 mm Serratura a chiave
Grado di resistenza al filo incandescente GWT	960 °C

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si

Illustrazioni | Disegni

