



HW4P325FE

Luftbrytare (ACB) HW4 120kA 2500A 3P fast, för sentinel Energy TU

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	2500 A
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 400 V AC IEC 60947-2	120 kA
Driftbrytförmåga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-2	100 kA
Driftbrytförmåga Ics under 400 V AC enligt IEC 60947-2	100 kA

Spänning

Nominell isolationsspänning Ui	1000 V
Nominell impulsskyddsspänning Uimp	12000 V
Matarspänning	AC

Arkitektur

Antal poler	3
Antal poler	3P3D
Enhetens konstruktionstyp	Fast

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja