



17836089

BLC Wächter 1,1 m Q.1/Q.3 polarweiß, samt

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Montagehöhe	1,10 - 1,10 m
Aufbauhöhe	23,50 mm

Erfassung

Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
Erfassungsdurchmesser am Boden	0 - 0 m
Erfassungswinkel	180 - 180
Erfassungswinkel einstellbar	180 - 180 °

Werkstoff

Farbe	Polarweiß
Glanzgrad	Samt
Oberfläche	Unbehandelt
Werkstoff	Thermoplast

Reichweite

Max. Reichweite frontal	10 m
Max. Reichweite zu einer Seite	6 m

Beleuchtung

Ansprechhelligkeit einstellbar	0 - 80 lx
--------------------------------	-----------

Einstellungen

Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
--------------------------------	----

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 45 °C
--------------------	-------------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------