



EC365B

Energiezähler dreiphasig, 1 Tarif, Zweirichtungsdirektmessung 100A

Technische Eigenschaften

Architektur

Polart 3P+N

Elektrischer Strom

Nennstrom 100 A

Kapazität

Anzahl Module 7

Konnektivität

Anschlussart Direktanschluss

Abmessungen

Höhe 90 mm

Ausstattung

Art des Impulsgebers Elektrisch

Kompatibilität

Geeignet für Bezug

Installation, Montage

Montage auf DIN Schiene

Messung

Messsystem Direktmessung

Messgeräteart Elektronisch

Frequenzmessbereich 50 - 60 Hz

Spannungsversorgung

Anzahl der Phasen für Einspeisung 4

Funktionen

Genauigkeitsklasse B

Tarifausführung Eintarif

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -10 - 55 °C

Lager-/Transporttemperatur -25 - 70 °C

Leistung

Leistungsaufnahme VA 7,50 VA

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 1,80 W

Elektrischer Strom

Maximaler Strom im Messstromkreis 100 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja