



47206089

**Kombinace dvou zásuvek SCHUKO s rámečkem, vodorovná, Q.x, bílá sametová**

**Technické vlastnosti**

**Napětí**

Jmenovité napětí 250 V

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud 16 A

**Frekvence**

Frekvence 50 - 60 Hz

**Materiál**

Barva Polární bílá

Kód RAL 9010

Povrchová úprava Sametový

Materiál Duroplast

Povrch Neošetřený

**Rozměry**

Výška 80 mm

Počet jednotek 2

Vestavná hloubka 32 mm

**Připojení**

Typ konektoru/zástrčky Zásuvná svorka

**Instalace, montáž**

Montáž Zapuštěná montáž

**Konektivita**

Typ připojení Zásuvná přípojka

Druh montáže Upevnění šrouby  
Upevnění příchytkou

**Vybavení**

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky SCHUKO

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víkem Ne

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ne

Se signálním svítidlem Ne

Zámek Ne

**Příslušenství**

Popisové pole Ne

**Kapacita**

Počet modulů 2

**Bezpečnost**

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ne

Mechanická odolnost IK IK02

Stupeň krytí IP IP20

**Funkce**

S orientačním osvětlením Ne

S funkčním osvětlením Ne

**Identifikace**

S potiskem Ne

**Texty**

Kryt Centrální krycí deska

Zapojení 2x 1násobné s již předinstalovanými vodiči

---

**Texty**

Ochrana	Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku
Typ připojení	S bezšroubovými svorkami

---

**Vhodné pro**

Q.x

---

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano