



47206086

## Steckdosen-Kombination SCHUKO 2fach mit Rahmen Q.x anthrazit, samt

### Technische Eigenschaften

#### Spannung

Nennspannung 250 V

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

#### Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

#### Werkstoff

Farbe Anthrazit

RAL Nummer 7021

Glanzgrad Samt

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Lackiert

#### Abmessungen

Höhe 11 mm

Anzahl Einheiten 1

Einbautiefe 32 mm

#### Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

#### Installation, Montage

Montage auf Unterputz

#### Konnektivität

Anschlussart Steckanschluss

Montageart Schraubbefestigung

#### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

#### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

#### Kapazität

Anzahl Module 2

#### Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK02

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

#### Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein

#### Kennzeichnung

Mit Aufdruck Nein

#### Texte

Abdeckung Zentralplatte

Verdrahtung 2x 1-fach, durchverdrahtet

**Texte**

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Schutz       | Ohne erhöhten Berührungsschutz |
| Anschlussart | Mit Steckklemme                |

**Geeignet für**

Q.x