



WH36180103A

robusto Interrupteur rotatif S0/1p/0-1-0-1/ + face IP55 pour combinaison Gris

Caractéristiques techniques

Tension

| | |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 250 - 250 V |
| Tension nominale | 250 V |

Installation, montage

| | |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP55 |
|-------------------------|------|

Courant électrique

| | |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 25 A |
|-------------------------|------|

Dimensions

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Dimensions | 86 x 86 mm |
| Profondeur | 73 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 41 mm |

Matière

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Couleur | Gris |
| Matière | Thermoplastique |
| Traitement de surface | Non traité |

Architecture

| | |
|---------------------------|---------|
| Type d'organe de commande | Rotatif |
|---------------------------|---------|

Textes

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Type de commutation | Schéma interrupteur arrêt 0/1-pôles |
| Type de raccordement | Avec bornes à vis |

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|