




167601

Glimlampelement 24 V, 35 mA, met N-klem (IP44)

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	24 - 24 V
-------------------	-----------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	0,03 A
-----------------	--------

Afmetingen

Hoogte	12,60 mm
Breedte	23,80 mm
Diepte	19,40 mm

Materiaal

Kleur	Groen
-------	-------

Verlichting

Type lamp	Gloeilamp
-----------	-----------

Teksten

Verlichting	Voor verlichtings- en controlecircuit
-------------	---------------------------------------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----