



10340002

**Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v, berker Arsys, alu (brons)**

**Technische eigenschappen**

**Aansluiting**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Type connector/steker | TAE |
| Aantal aansluitingen  | 1   |

**Materiaal**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Kleur                   | Goud         |
| RAL-code                | 1004         |
| Afwerking oppervlakte   | Mat          |
| Materiaal               | Aluminium    |
| Oppervlakte behandeling | Geanodiseerd |

**Afmetingen**

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 55 mm |
| Breedte | 70 mm |
| Diepte  | 12 mm |

**Aansluitmogelijkheden**

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging |
|---------------|--------------------|

**Veiligheid**

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK                            | IK02 |

**Teksten**

|       |                  |
|-------|------------------|
| Tekst | Zonder tekstveld |
|-------|------------------|

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |