



BRN7013019001

**BRN, bodemprofiel 70x130 mm, pvc, wit**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Hoogte	67 mm
Breedte	130 mm
Lengte	2000 mm

**Deksel, deur**

Aantal monteerbare deksels	3
Deur 2	25 mm
Dekselbreedte 3	25 mm

**Afmetingen**

Binnendoorsnede	6900 - 6900 mm <sup>2</sup>
-----------------	-----------------------------

**Compatibiliteit**

Formaat apparaat-inbouwmogelijkheid	Standaard 60 mm, CEE, Ecoline, , KNX, installatieautomaten-inbouw
-------------------------------------	---

**Installatie, montage**

Bodemperforatie	Ja
-----------------	----

**Materiaal**

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Kleur	Crème
RAL-code	9001

**Aansluitmogelijkheden**

Kanaalverbinding	Voorgemonteerd met koppelingen
------------------	--------------------------------

**Samenstelling**

Inclusief kabelklem	Nee
Aantal kabelhouders per meter	0
Met beschermfolie	Ja

**Afbeeldingen | tekeningen**

