



GS16019016

Uttagsinsats BR 1x Schucko + 1x USB A + 1x USB C Vit

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	16 A
-----------	------

Spänning

Märkspänning	250 - 250 V
--------------	-------------

Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------

Ström

Uteffekt	15 W
Strömförbrukning (standby)	0,06 W

Material

Färg	Trafikvit
RAL-kod	9016
Ytbehandling	Matt
Material	Polyamider (PA)
Behandling	Obehandlad

Dimensioner

Höjd	50 mm
Bredd	120 mm
Djup	54 mm
Antal enheter	2

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Wago Winsta
Anslutningsarea flexibel ledare, utan ändhylsa	1,5 - 2,5 mm ²

Installation, montering

Montering	Kanalens främre fäste
-----------	-----------------------

Anslutning

Typ av montering	Modulär
Anslutning/kontakt typ USB	AC

Utrustning

Kontakt/kontakttyp uttag	Schuko - Jordade
Roterad centralinsats	Nej
Med gångjärnslock	Nej
Med rund skyddsjordstift	Nej
Med signallampa	Nej
Med lås	Nej

Tillbehör

Har märksfält	Ja
Förutrustad med	Vägguttag + USB-laddare av typ A och C

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Säkerhet

Petskyddad	Ja
Slagtålighet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP20

Funktioner

Med orienteringsbelysning	Nej
---------------------------	-----

Text

Präglad	Utan symbol
Avsäkring	Petskydd

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

