



GS16019011

Uttag BR, 1xSchuko + 1xUSB A+ C, Svart, Wago- eller snabb-anslutning

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström 16 A

Spänning

Märkspänning 250 - 250 V

Frekvens

Frekvens 50 - 50 Hz

Ström

Uteffekt 15 W

Strömförbrukning (standby) 0,06 W

Material

Färg Grafit svart

RAL-kod 9011

Ytbehandling Matt

Material Polyamider (PA)

Behandling Obehandlad

Dimensioner

Höjd 50 mm

Bredd 120 mm

Djup 54 mm

Antal enheter 2

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp Wago Winsta

Anslutningsarea flexibel ledare, utan ändhylsa 1,5 - 2,5 mm²

Installation, montering

Montering Kanalens främre fäste

Anslutning

Typ av montering Modulär

Anslutning/kontakt typ USB AC

Utrustning

Kontakt/kontakttyp uttag Schuko - Jordade

Roterad centralinsats Nej

Med gångjärnslock Nej

Med rund skyddsjordstift Nej

Med signallampa Nej

Med lås Nej

Tillbehör

Har märksfält Ja

Förutrustad med Vägguttag + USB-laddare av typ A och C

Kapacitet

Antal moduler 2

Säkerhet

Petskyddad Ja

Slagtålighet IK IK07

Kapslingsklass (IP) IP20

Funktioner

Med orienteringsbelysning Nej

Text

Präglad	Utan symbol
Avsäkring	Petskydd

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

