



85341279



#### IR Bewegungsmelder Komfort 1,1 m K.1 polarweiß, glänzend

##### Technische Eigenschaften

###### Abmessungen

Montagehöhe	1,10 - 1,10 m
Aufbauhöhe	34 mm

###### Erfassung

Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
Erfassungsdurchmesser am Boden	0 - 0 m
Erfassungswinkel einstellbar	45 - 90 °

###### Werkstoff

Farbe	Polarweiß
Glanzgrad	Glänzend
Oberfläche	Unbehandelt
Werkstoff	Thermoplast

###### Reichweite

Max. Reichweite frontal	12 m
Max. Reichweite zu einer Seite	8 m

###### Beleuchtung

Ansprechhelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

###### Einstellungen

Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
--------------------------------	----

###### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

###### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

###### Texte

Funktion	Mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste Mit Tastensperre Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden
Schutz	Mit Demontageschutz

###### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----