



85341288



IR Bewegungsmelder Komfort 1,1 m S.1/B.3/B.7 polarweiß matt

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Montagehöhe	1,10 - 1,10 m
Aufbauhöhe	34 mm

Erfassung

Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
Erfassungsdurchmesser am Boden	0 - 0 m
Erfassungswinkel	180 - 180
Erfassungswinkel einstellbar	45 - 90 °

Werkstoff

Farbe	Polarweiß
Glanzgrad	Matt
Oberfläche	Unbehandelt
Werkstoff	Thermoplast

Reichweite

Max. Reichweite frontal	12 m
Max. Reichweite zu einer Seite	8 m

Beleuchtung

Ansprechelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx
-------------------------------	-------------

Einstellungen

Ansprechelligkeit einstellbar	Ja
-------------------------------	----

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Texte

Funktion	Mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation Teach-Funktion für die Ansprechelligkeit über Taste Mit Tastensperre Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden
Schutz	Mit Demontageschutz

Konnektivität

Vernetzbar	Ja
------------	----

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----