



VDR06127011

Verschlussdeckel R06 rund 215mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau

#### Technische Eigenschaften

##### Architektur

Mit Bodenbelagsschutzrahmen	Ja
Mit Bodenbelagsaussparung	Ja

##### Abmessungen

Einbautiefe	62 mm
Einbaudurchmesser	215 mm
Außendurchmesser	234 mm
Tiefe der Bodenbelagsaussparung	12 mm

##### Konfiguration

Einbaugröße (Unterflursysteme)	R06
--------------------------------	-----

##### Installation, Montage

Geeignet für Bodenvertiefungen	Ja
Geeignet für Betoninstallation	Ja
Geeignet für Aussenbereich	Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja
Geeignet für Feuchtreinigung	Nein

##### Anleitung

Bodenpflege	Trocken
-------------	---------

##### Werkstoff

Werkstoff	Polyamid (PA)
Oberfläche	Pulverbeschichtet

##### Einsatzbedingungen

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)	5 kN
---	------

##### Abdeckung, Tür

Werkstoff Deckel	Polyamid (PA)
------------------	---------------

##### Einsatzbedingungen

Vertikale Last auf kleine Oberfläche	3 kN
--------------------------------------	------

##### Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Blind
------------------	-------

##### Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal	Ja
-----------------------------	----

##### Texte

Kabelausschluss	Ohne Kabelausschluss im Deckel
-----------------	--------------------------------

##### Werkstoff

Farbe	Eisengrau
RAL Nummer	7011

##### Anschluss

Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	0
---------------------------------------	---

##### Ausstattung

Anzahl der Steckdosen SCHUKO	0
Anzahl der Gerätebecher	0
Anzahl der Gerätebecher	0

##### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK08
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP30

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

**Abbildungen | Zeichnungen**

