



VDR06127011

**Deksel R06 rondx215mm grijs voor 12mm vloerafdekking**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Met afdekking voor vloerbedekking | Ja |
| Met uitsparing vloerbedekking     | Ja |

**Afmetingen**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Inbouwdiepte                | 62 mm  |
| Inbouwdiameter              | 215 mm |
| Buiten diameter             | 234 mm |
| Dikte van tapijt uitsparing | 12 mm  |

**Configuratie**

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem) | R06 |
|----------------------------------------------|-----|

**Installatie, montage**

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Geschikt voor verzonken montage in de vloer | Ja  |
| Geschikt voor verwerking in beton           | Ja  |
| Geschikt voor buitengebruik                 | Nee |
| Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie    | Ja  |
| Geschikt voor natte reiniging               | Nee |

**Instructies**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Onderhoud van vloer | Droog |
|---------------------|-------|

**Materiaal**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Materiaal               | Polyamide (PA) |
| Oppervlakte behandeling | Poedercoating  |

**Deksel, deur**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Materiaal deksel | Polyamide (PA) |
|------------------|----------------|

**Gebruiksvoorwaarden**

|                                                                            |      |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| Verticale belasting uitgeoefend over een groot oppervlak (zware belasting) | 5 kN |
| Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak                     | 3 kN |

**Deksel, deur**

|             |          |
|-------------|----------|
| Type deksel | Jaloezie |
|-------------|----------|

**Funcities**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Geschikt voor vloergoot | Ja |
|-------------------------|----|

**Teksten**

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Leidinguitvoer | Zonder kabeluitgang in deksel |
|----------------|-------------------------------|

**Materiaal**

|          |            |
|----------|------------|
| Kleur    | IJzergrijs |
| RAL-code | 7011       |

**Aansluiting**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Aantal leidinginvoeringen  | 0 |
| Aantal Schuko-contactdozen | 0 |

**Samenstelling**

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal outlets | 0 |
|----------------|---|

**Veiligheid**

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK                            | IK08 |
| Beschermingsklasse in ongebruikte toestand | IP30 |

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |