



85341226



IR Bewegungsmelder Komfort 1,1 m Q.x anthrazit, samt

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|-------------|---------------|
| Montagehöhe | 1,10 - 1,10 m |
| Aufbauhöhe | 34 mm |

Erfassung

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Ausführung Sensor | Bewegungsmelder |
| Erfassungsdurchmesser am Boden | 0 - 0 m |
| Erfassungswinkel einstellbar | 45 - 90 ° |

Werkstoff

| | |
|------------|-------------|
| Farbe | Anthrazit |
| Glanzgrad | Samt |
| Oberfläche | Lackiert |
| Werkstoff | Thermoplast |

Reichweite

| | |
|--------------------------------|------|
| Max. Reichweite frontal | 12 m |
| Max. Reichweite zu einer Seite | 8 m |

Beleuchtung

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Ansprechelligkeit einstellbar | 5 - 1000 lx |
|-------------------------------|-------------|

Einstellungen

| | |
|-------------------------------|----|
| Ansprechelligkeit einstellbar | Ja |
|-------------------------------|----|

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 45 °C |
|--------------------|------------|

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------|------|

Texte

| | |
|----------|---|
| Funktion | Mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation Teach-Funktion für die Ansprechelligkeit über Taste Mit Tastensperre Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden |
| Schutz | Mit Demontageschutz |

Konnektivität

| | |
|------------|----|
| Vernetzbar | Ja |
|------------|----|

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|