



SK210

### Umschalter 1 polig

#### Technische Eigenschaften

##### Architektur

Polanzahl	1
Polarität	1P

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	20 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc mit gl-gG Sicherung	8 kA

##### Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue	660 - 660 V
Versorgungsspannungsart	AC
Isolationsspannung Ui	690 V

##### Kapazität

Anzahl Module	3
---------------	---

##### Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

##### Abmessungen

Höhe	85 mm
Tiefe	64 mm

##### Ausstattung

Anzahl Schliesserkontakte	0
Anzahl Öffnerkontakte	0

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 40 °C
--------------------	-------------

##### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 10 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1 - 6 mm²

##### Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja