



EG293B



Jahresschaltuhr 2 Kanäle, digital, 4 PLE

Technische Eigenschaften

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U_e 230 - 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Leistung

230 V Glüh- und Halogenlampen 1500 W

Funktionen

Gangreserve in Jahren	5 y
Mit Netzsynchronisation	Nein
Mit Quartz Synchronisation	Ja
Anzahl Funktionskanäle	2

Ausstattung

Genauigkeit pro Tag	0,20 s
Mit Impulsprogramm	Ja
Anzahl Kanäle	2

Einstellungen

Tagesprogramm	Nein
Wochenprogramm	Nein
Jahresprogramm	Ja

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -10 - 50 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.75 - 2.5 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.75 - 2.5 mm ²

Texte

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
Funktion	Mit Impulsfunktion Tastensperre über PIN-Code Anwesenheitssimulation mit Betriebsstundenzähler

Abmessungen

Höhe	90 mm
Breite	70 mm
Tiefe	69 mm

Kapazität

Anzahl Module 4

Elektrische Hauptattribute

Mindestintervall zwischen 2 Schaltzeichen 1 min

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja