



B34450

Gaine ICTA3422 TIIB Sevvo expert diamètre 50 avec tire-fil ivoire

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|----------|----------|
| Diamètre | 50 mm |
| Longueur | 50000 mm |

Matière

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Matériau | Polypropylène (PP) |
| Couleur | Ivoire |
| Résistant au rayonnement ultra-violet | Oui |

Equipement

| | |
|---------------|-----|
| Avec tire-fil | Oui |
|---------------|-----|

Installation, montage

| | |
|-------------------------------|-----|
| Revêtement intérieur lubrifié | Non |
|-------------------------------|-----|

Fonctions mécaniques

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Classe de résistance à l'écrasement | 3 (moyen, 750 N) |
|-------------------------------------|------------------|

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 90 °C |
|------------------------|------------|

Sécurité

| | |
|--------------------------|--------|
| Test au fil incandescent | 750 °C |
|--------------------------|--------|

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| REACH-sans SVHC | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |