



WH25181007C

kallysto line UP komplett: Drehschalter S2/1-polig/ 0-AUT-0-HAND / Beige

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Spannung

Nennspannung 250 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Farbe Beige

RAL Nummer 1015

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement mit voller Abdeckplatte

Anschlussmöglichkeiten

Montageart Schraubbefestigung

Abmessungen

Abmessungen 92 x 92 mm

Einbautiefe 14 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 41 mm

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Stoßfestigkeit IK IK02

Architektur

Steuer-/Bedienelement Drehknopf

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Beleuchtung Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)

Schaltart/Variante Umschalter Schema 2/1-polig, 0-AUT-0-HAND

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja