



383210

**Pulsador bipolar de llave para persiana**

**Características técnicas**

**Controles e indicadores**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Tipo de interruptor/pulsador para persiana de lamas | Pulsador de 2 polos |
|---|---------------------|

**Materiales**

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Acabado de la superficie | Mate |
|--------------------------|------|

Material

Metal

Plástico

Tratamiento

Sin tratamiento

**Tensión**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tensión asignada | 250 V |
|------------------|-------|

**Corriente eléctrica**

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Corriente de conmutación | 10 A |
|--------------------------|------|

**Seguridad**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Índice de protección IP | IP20 |
|-------------------------|------|

**Texto**

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Tipo de conexión | Con bornes roscados |
|------------------|---------------------|

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Tipo de montaje | Para fijación atornillada |
|-----------------|---------------------------|

Sin garras de expansión

**Características técnicas**

Berker B.3 / Berker B.7 / Berker K.1 / Berker K.5 / Berker Q.1 / Berker Q.3 / Berker Q.7 / Berker R.1 / Berker R.3 / Berker R.8 / Berker S.1

**Sostenibilidad**

|               |    |
|---------------|----|
| Sin halógenos | Sí |
|---------------|----|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH - libre de SVHC | Sí |
|-----------------------|----|

|                   |    |
|-------------------|----|
| Conforme con RoHS | Sí |
|-------------------|----|