




383210



mechanizmy Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej zwierny

Właściwości techniczne

Elementy sterujące i wskaźniki

Przełącznik żaluzjowy Przycisk 2-biegunowy

Materiały

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Metal

Tworzywo sztuczne

Obróbka Stan surowy

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Prąd elektryczny

Prąd załączania 10 A

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Dodatkowe informacje

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Montaż Do mocowania śrubowego

Bez łapek rozporowych

Odpowiednie do

Berker B.3 / Berker B.7 / Berker K.1 / Berker K.5 / Berker Q.1 / Berker Q.3 / Berker Q.7 / Berker R.1 /
Berker R.3 / Berker R.8 / Berker S.1

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak