



383210

Botão chave p/ estores, bipol., s/canhão

Características técnicas

Comandos e sinalizadores

Tipo de interruptor/botão de pressão para persiana de lamelas	Botão de pressão de 2 polos
---	-----------------------------

Materiais

Acabamento	Mate
Material	Metal
Tratamento	Plástico

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Intensidade de corrente

	10 A
--	------

índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Textos

Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
Modo de instalação	Para fixação por parafuso
	Sem garras de expansão

Adequado para

Berker B.3 / Berker B.7 / Berker K.1 / Berker K.5 / Berker Q.1 / Berker Q.3 / Berker Q.7 / Berker R.1 / Berker R.3 / Berker R.8 / Berker S.1

Sustentabilidade

Livre de halógenio	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim