




383210

Žaluziové tlačítko 2-pólové, pro cylindrickou vložku zámku

Technické vlastnosti

Ovládací prvky a indikátory

Typ žaluziového spínače	2-pólové tlačítko
-------------------------	-------------------

Materiál

Povrchová úprava	Matná
Materiál	Kov Umělá hmota
Povrch	Neošetřený

Napětí

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

Elektrický proud

Spínací proud	10 A
---------------	------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Texty

Typ připojení	Se šroubovými svorkami
Způsob montáže	Pro přišroubování Bez rozpěrných příchytok

Vhodné pro

Berker B.3 / Berker B.7 / Berker K.1 / Berker K.3 / Berker K.5 / Berker Q.1 / Berker Q.3 / Berker Q.7 /
Berker R.1 / Berker R.8 / Berker S.1

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano