



383210



Кнопка для жалюзі замочна для профільних напівциліндрів, 2-пол., 10А/250В

Технічні характеристики

Елементи керування та індикатори

Перемикач/кнопка для жалюзі	2 - полюсна кнопка
-----------------------------	--------------------

Матеріали

Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Метал Пластик
Обробка	Необроблений

Напруга

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

Електричний струм

Комутаційний струм	10 A
Комутаційний струм	10 A

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Тексти

Тип з'єднання	3 гвинтовими клемми
Режим встановлення	Для гвинтового кріплення Без розпірних лап

Сумісний із

V.3 / V.7 / K.1 / K.5 / Q.1 / Q.3 / Q.7 / R.1 / R.8 / S.1

Sustainability

Без галогену	Так
REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так