




383620



Schlüsselschalter für Profil-Halbzylinder wg Up IP44

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom 16 AX (200W LED (SBL))

Installation, Montage

Montage auf Aufputz

Spannung

Nennspannung 250 V

Werkstoff

Werkstoff Metall
Kunststoff
Oberfläche Unbehandelt

Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement

Konnektivität

Montageart Schraubbefestigung

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

Abmessungen

Abmessungen 71 x 71 mm
Einbautiefe 31 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen 35 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP44

Architektur

Steuer-/Bedienelement Schlüssel

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Texte

Montageart Für Schraubbefestigung
Ohne Spreizkrallen
Anschlussart Mit Schraubklemmen
Schaltart/Variante Aus/Wechsel

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja
REACH-SVHC frei Ja
RoHS-konform Ja