



383620



#### Schlüsselschalter für Profil-Halbzylinder wg Up IP44

##### Technische Eigenschaften

###### Elektrischer Strom

Schaltstrom	16 AX (200W LED (SBL))
-------------	------------------------

###### Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

###### Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

###### Werkstoff

Werkstoff	Metall Kunststoff
-----------	----------------------

###### Oberfläche

Oberfläche	Unbehandelt
------------	-------------

###### Kennzeichnung

Zusammenstellung	Basiselement
------------------	--------------

###### Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

###### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
-------------------	---

###### Abmessungen

Abmessungen	71 x 71 mm
Einbautiefe	31 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm

###### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
--------------------------------	------

###### Architektur

Steuer-/Bedienelement	Schlüssel
-----------------------	-----------

###### Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

###### Texte

Montageart	Für Schraubbefestigung Ohne Spreizkralle
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Schaltart/Variante	Aus/Wechsel

###### Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja