



85341139



### Bewegungsmelder 1,1 m R.1/R.3 polarweiß, glänzend

#### Technische Eigenschaften

##### Abmessungen

Montagehöhe	1,10 - 1,10 m
Aufbauhöhe	34 mm

##### Erfassung

Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
Erfassungsdurchmesser am Boden	0 - 0 m
Erfassungswinkel einstellbar	45 - 90 °

##### Werkstoff

Farbe	Polarweiß
Glanzgrad	Glänzend
Oberfläche	Unbehandelt
Werkstoff	Thermoplast

##### Reichweite

Max. Reichweite frontal	12 m
Max. Reichweite zu einer Seite	8 m

##### Beleuchtung

Ansprechhelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

##### Einstellungen

Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
--------------------------------	----

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

##### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

##### Texte

Funktion	Mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste Mit Tastensperre Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden
Schutz	Mit Demontageschutz

##### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----