



WH27184707C

**kallysto.pro UP komplett: Schlüsseltaster/1p/ 1->0 / 30° /KABA8 Beige**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Taststrom 25 A

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Frequenz**

Frequenz 50 - 50 Hz

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement Schlüssel

Polanzahl 1

**Werkstoff**

Farbe Beige

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

Transparent Nein

**Abmessungen**

Höhe 94 mm

Breite 94 mm

Tiefe 69 mm

Einbautiefe 7 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 62 mm

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

**Bedienelemente und Anzeigen**

Ausführung Taster Einzeltaster

Mit Rückmeldekontakt Nein

**Sicherheit**

Schutzart IP IP20

Stoßfestigkeit IK IK02

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Texte**

Aufdruck Mit Aufdruck "0 ← 1"

Schaltart/Variante Schliesser

**Geeignet für**

kallysto Unterputz

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform Ja