



TX206H



**Heizungsaktor 6 Kanal zum Ansteuern von thermischen Stellantrieben 24V**

**Technische Eigenschaften**

**Konnektivität**

Mit Bussystem KNX-Funk Nein

**Spannung**

Betriebsspannung über Bus 21 - 32 V

Ausgangsspannung 24 - 24 V

Hilfsspannung 110 - 230 V

**Elektrischer Strom**

Max. Schaltstrom 2 A

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 0.5 - 1.5 mm<sup>2</sup>

**Abmessungen**

Breite in Teilungseinheiten 17

**Texte**

Funktion Mit Ventilschutzfunktion

Sicherung Kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung)

Anschlussart Mit Steckklemme

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja