



GP118T

Plastová dvířka transparentní pro GD118S

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	250 mm
Šířka	355 mm

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné	Ano
Typ dveří rozvaděče	Zarážka dveří
Počet zámků	1

Materiál

Materiál	Umělá hmota
Povrch	Neošetřený

Architektura

Poloha dveří rozvaděče	Vlevo Vpravo
------------------------	-----------------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP40
Typ uzamčení	Zámek na zacvaknutí

Vybavení

Počet klíčů	1
-------------	---

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano