



GP118T

Transp.dörr till GD118S

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	250 mm
Bredd	355 mm

Skydd, dörr

Dörr/lock transparent	Ja
Dörrtyp skåp	Stoppdörr
Antal lås	1

Material

Material	Plast
Behandling	Obehandlad

Arkitektur

Skåpets dörrposition	Vänster Höger
----------------------	------------------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP40
Låstyp	Snäpplås

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja